


Garant**Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 29612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360014 29612
GTIN	4045197884282
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středový otvor \varnothing 25 H7 pro upnutí středící sady. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 a vel. 12805.

Upozornění:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Technický popis

Počet upínacích hrnců	8
\varnothing upínacího hrnce	120 mm

Typ	29612
Šířka B	540 mm
Rozteč S	200 mm
Výška H	44 mm
Vhodné pro typ stroje	Hermle C 32
Ø A	650 mm
Křížová rozteč	ano
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Základní deska

Příslušenství

Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Krycí plech pro základní desku ZeroClamp Typ 29610	360021 29610
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12808	360017 12808
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8