

**HOLEX****Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 154****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630002 154
GTIN	4045197516787
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny díly v plastových boxech.

Cenově výhodné provedení.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

154dílná – 1/4; 1/2 palce: 32 nástrčných hlavice 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 32 mm

20 hlubokých nástavců 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 24 mm

6 nástrčných hlavice s magnetem 5,5 – 13 mm

(se 6hrannou stopkou E 6,3)

1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhran

1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/2 palce čtyřhran

50dílná sada bitů 1/4 palce v plastovém boxu

2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce

1 nástavec s rukojetí 1/4 palce

1 příčná rukojeť 1/4 palce

2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce

4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50, 100, 125, 250 mm  
 1 posuvná hlava pro prodloužení 1/2 palce  
 9 šestihranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou 1,5 - 10 mm  
 14 očkoplochých klíčů 8 – 24 mm  
 5 oboustranných ráčnových očkových klíčů 10 – 19 mm  
 1 adaptér pro bity C 6,3 / pohon 10 mm 6hran  
 1 adaptér 10 mm 6hran na 1/4 palce čtyřhran s vyhazovačem  
 1 adaptér 19 mm 6hran na 1/2 palce čtyřhran s adaptérem  
 1 stavitelný klíč 200 mm  
 1 teleskopický magnetový zdvihák 135 – 635 mm  
 Uložení v: Plastový kufřík (550×420×105 mm)

## Technický popis

Počet dílů	154
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Pozidriv
Unášecí profil	Plochý
Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-32 mm
Obal	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Umělohmotný klips Barva BLUE

630003 BLUE

Umělohmotný klips Barva RED

630003 RED