

HOLEX

Sada 6hranných nástrčných hlavic IMPACT, 1/2 palce Surface Drive s nylonovým pouzdem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	651221
GTIN	4045197197900
Třída artiklu	62D

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku. Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihraného nástrčného klíče s plastovým návlekiem můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahovány.

Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím náradí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu. Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto náradí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Použití:

Pro šetrnou montáž plášťů z lehkých kovů nebo disků.

Spolehlivá ochrana prostřednictvím nárazuvzdorného plastového pláště a uložení.

Rychlé rozlišování hlavic pomocí barevného rozlišení.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

po 1 nástrčné hlavici č. 651220: vel. 17; 19; 21

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Počet dílů	3
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Přezový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm	651800 30
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 4	651790 4
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Øxdélka 3X25 mm	651900 3X25
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palceSurface Drive s nylonovým pouzdem Rozměr klíče 19 mm	651220 19
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palceSurface Drive s nylonovým pouzdem Rozměr klíče 21 mm	651220 21
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palceSurface Drive s nylonovým pouzdem Rozměr klíče 17 mm	651220 17