

HOLEX**Sada očkoplochých klíčů, fosfátované, Počet klíčů: 23****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613910 23 |
| GTIN | 4045197385321 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Počet klíčů | 23 |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 15 stupeň |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | fosfátovaná |
| Atribut názvu produktu | fosfátované |
| Druh produktu | otevřený klíč |

Příslušenství

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm | 613900 9 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm | 613900 6 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm | 613900 8 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm | 613900 17 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm | 613900 10 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 27 mm | 613900 27 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm | 613900 15 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm | 613900 16 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm | 613900 14 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm | 613900 12 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm | 613900 18 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm | 613900 22 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm | 613900 19 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm | 613900 20 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 32 mm | 613900 32 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 30 mm | 613900 30 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm | 613900 11 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 34 mm | 613900 34 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm | 613900 13 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm | 613900 24 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm | 613900 21 |
| Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm | 613900 7 |