

**Koken****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce tenkostěnná, s plastovým pouzdrům, Rozměr klíče: 17mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	651240 17
GTIN	4991644359417
Třída artiklu	63R

## Popis

### Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.** Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihraného nástrčného klíče s plastovým návlekm můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahovaky.

Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím nářadí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu. Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto nářadí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

### Výhoda:

- **Krátká  $\varnothing$  a perfektně nastavená celková délka nástrčného klíče umožňuje práci se špatně dostupnými šrouby.**
- **Ochranná pouzdra chrání citlivé konstrukční díly (např. hliníkové disky).**
- **Nastavení polohy je možné provést na zapnutém šroubováku, protože ochranná pouzdra jsou volnoběžná.**
- **Barevné označení pro rychlé rozlišení nástavců.**
- **Možnost vysokého zatížení nástrčného klíče díky torzní zóně.**
- **Vnitřní plastový doraz chrání citlivé plochy kolových matic.**

### Použití:

Především pro šetrnou montáž citlivých konstrukčních dílů (např. ráfků z lehkých kovů).

### Norma:

**DIN 3129**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

**Upozornění:**

Náhradní ochranná pouzdra č. 651242

**Technický popis**

Ø na hnané straně	25,2 mm
Délka	110 mm
Rozměr klíče	17 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Plastové ochranné pouzdro Typ 17	651242 17
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25