

Garant**Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 29607****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360014 29607
GTIN	4045197885104
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středový otvor \varnothing 25 H7 pro upnutí středící sady.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

Upozornění:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Vhodné pro typ stroje: Hermle C12 / 22 / 250

Upínací hrnec \varnothing : 120 mm

Počet upínacích hrnců: 4

\varnothing A: 330 mm

Výška H: 44 mm

Rozteč S: 200 mm

Technický popis

Vhodné pro typ stroje	Hermle C12 / 22 / 250
Rozteč S	200 mm
Upínací hrnec \varnothing	120 mm

Typ	29607
Počet upínacích hrnců	4
Ø A	330 mm
Výška H	44 mm
Křížová rozteč	ano
Série	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací systém přes nulový bod

Příslušenství

ZeroClamp krycí plech pro základní desku Typ 29611	360021 29611
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/190	360025 18M16/190
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp připojovací blok Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp připojovací blok Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12

