



## Sada malých oboustranných otevřených klíčů, chromovaný pomocí niklu, Počet klíčů: 15T



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	612400 15T
GTIN	4018754080557
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

**Použití:**

Vhodné zejména k montážním pracím na nejužších místech.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na niklu.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 malém oboustranném otevřeném klíči č. 612200 / 612205: vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 v textilním svinovacím pouzdru

### Technický popis

Počet klíčů	15
Obal	Skládací pouzdro
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	75 stupeň
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	Maticový klíč

## Příslušenství

Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 10 mm	612200 10
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 4,5 mm	612200 4,5
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 6 mm	612200 6
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 12 mm	612200 12
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 8 mm	612200 8
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 5,5 mm	612200 5,5
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 14 mm	612200 14
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 3,5 mm	612200 3,5
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 3,2 mm	612200 3,2
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 7 mm	612200 7
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 9 mm	612200 9
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 4 mm	612200 4
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 5 mm	612200 5
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 13 mm	612200 13
Malý oboustranný otevřený klíč Rozměr klíče 11 mm	612200 11