



Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 18



Údaje o objedávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614210 18 |
| GTIN | 4018754058365 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

| | |
|------------------------|-----|
| Počet klíčů | 18 |
| Boční kroužek AS-Drive | ano |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Druh produktu | Maticový klíč |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm | 614200 21 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 34 mm | 614200 34 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm | 614200 13 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm | 614200 18 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm | 614200 10 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 30 mm | 614200 30 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm | 614200 24 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 32 mm | 614200 32 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm | 614200 22 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 20 mm | 614200 20 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm | 614200 19 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm | 614200 16 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm | 614200 17 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 27 mm | 614200 27 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 14 mm | 614200 14 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 11 mm | 614200 11 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 12 mm | 614200 12 |
| Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 15 mm | 614200 15 |