



Jednoruční ráčna se zásobníkem s 1/4palcovými bity v textilním pouzdru na opasek



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676770
GTIN	4013288187406
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. S funkcí ráčny pomocí kroužku pro přepínání pravého a levého utahování a aretace. Integrovaný zásobník pro 6 bitů.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Po 1 kusu:

pro Phillips č. 675310 vel. 1/25; 2/25

pro Pozidriv č. 675320 vel. 1/25; 2/25

pro vnitřní Torx® č. 675340 vel. TX20; TX25

pro Phillips č. 674200 vel. 1/89; 2/89

pro Pozidriv č. 674220 vel. 1/89; 2/89

pro vnitřní Torx® č. 674250 vel. TX20/89; TX25/89

Technický popis

Celková délka	150 mm
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®

Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	KK Pistol RA 4
Bitový upínač	F 6,3
Bitový upínač	D 6,3
Provedení rukojeti	zalomené
Otočná krytka	ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo	ano
S ráčnovou rukojetí	ano
Včetně bitů	ano
Integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm	674220 1/89
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674200 2/89
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm	674200 1/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674220 2/89
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/50 mm	675310 2/50
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/50 mm	675320 2/50