



Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 23



Údaje o objednávce

Artikové číslo	613510 23
GTIN	4018754058303
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Upozornění:

Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Počet klíčů	23
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	otevřený klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613500 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 27 mm	613500 27
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613500 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613500 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613500 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613500 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613500 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613500 20
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613500 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613500 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 34 mm	613500 34
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 30 mm	613500 30
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613500 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613500 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613500 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613500 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613500 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613500 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613500 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613500 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613500 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613500 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 32 mm	613500 32

