



Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 13ZOLL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 palec

Upozornění:

Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Počet klíčů	13
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Poloha kroužku	15 stupeň

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	otevřený klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 7/8 palec	613520 7/8
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 15/16 palec	613520 15/16
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 3/8 palec	613520 3/8
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 13/16 palec	613520 13/16
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 3/4 palec	613520 3/4
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 9/16 palec	613520 9/16
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 1/4 palec	613520 1/4
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 1 palec	613520 1
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 5/16 palec	613520 5/16
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 5/8 palec	613520 5/8
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 1/2 palec	613520 1/2
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 11/16 palec	613520 11/16
Očkoplochý klíč, palce Rozměr klíče 7/16 palec	613520 7/16