

Garant

Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru s výkyvnou hlavou, Počet klíčů: 10

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614814 10
GTIN	4045197673312
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614812 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	19 mm
Rozměr klíče	9 mm
Rozměr klíče	10 mm

Rozměr klíče	11 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	14 mm
Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Rozměr klíče	18 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 19 mm	614812 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 8 mm	614812 8
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 4	614850 4
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 16 mm	614812 16
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 10	614835 10
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 9 mm	614812 9

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm	614812 10
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 18 mm	614812 18
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 17 mm	614812 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 13 mm	614812 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 14 mm	614812 14
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 11 mm	614812 11