

Speedglas®**Automatická svářečská maska se systémem ochrany dýchacích cest 3M™
Speedglas™ 9100 G5-01-VC s Adflo™, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	097917
GTIN	4046719800698
Třída artiklu	040

Popis**Provedení:**

Pohodlné svařování s konstantním respirátorem a flexibilní ochranou zraku díky kombinované, **vysoce výkonné masce pro svářeče 3M™ Speedglas™ G5-01** a **systému respirátoru s ventilátorem Adflo™**. Automatická maska pro svářeče má **sklopný mechanismus**, který usnadňuje výměnu průhledného ochranného štítu a svářečského filtru bez nutnosti snímat masku. Díky tomu respirátor může zůstat i při přípravných a dodatečných pracích s vyklopeným filtrem, a současně poskytuje dobrý a chráněný pohled na obrobek, např. při broušení. Nová technologie variabilní barvy 3M™ Speedglass™ **Variable Color Technology** umožňuje ještě lepší viditelnost a kontrolu svarové lázně. Na tmavém stupni si můžete vybrat mezi přirozeným, studeným nebo teplým odstínem. Nový systém vzduchových kanálů nabízí tři možnosti individuálního nastavení proudu vzduchu, a to i během svařování.

Tmavé ochranné stupně: 5, 8–14.

Stupeň jasu: 3. S Li-Ion baterií (životnost 1 500 hodin).

Náhradní baterie: Č. 081560 CR2032.

Zorné pole svářečský filtr: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Rozsah dodávky:

3M™ Speedglas™ vysoce výkonná maska pro svářeče G5-01 s automatickým potním filtrem G5-01VC, 3M™ Adflo™ High Altitude jednotka ventilátoru č. 097900, vysoce výkonný akumulátor, 3 potítka č. 098004 : měkká bavlna, froté a kůže, 2 vnitřní nasazovací zorníky č. 098002, 4 vnější standardní nasazovací zorníky č. 097930, štít, potah vzduchové hadice, obličejová izolace a úložná brašna.

Doba přepnutí světlo-tma: 0,1 ms

Doba přepnutí tma-světlo: 40 - 1300 ms

Klasifikace dle normy EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Technický popis

Klasifikace dle normy EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Doba přepnutí tma-světlo	40 - 1300 ms
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Napájení	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Ochranná svářečská maska