



Sada digitálních dutinoměřů XT, Rozsah měření: 10-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428602 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Počet měřicích hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	12,5 / 20 mm
Rozsah měření	10 - 20 mm
Počet stavěcích kroužků	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Příslušenství

Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
--------------------------	-----------

Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 16-20 mm	428605 16-20
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 16-20 mm	428602 16-20
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/76	428510 2/76
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 16-20 mm	428745 16-20
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 16-20 mm	428746 16-20