



Sada digitálních dutinoměřů XT, Rozsah měření: 6-10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428602 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Rozsah měření	6 - 10 mm
Nastavovací kroužek Ø	8 mm
Počet stavěcích kroužků	1
Počet měřících hlav	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 6-8 mm	428605 6-8
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 6-8 mm	428602 6-8
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 8-10 mm	428605 8-10
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 8-10 mm	428602 8-10
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428745 6-8
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428746 6-8
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428745 8-10
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428746 8-10