



Akumulátorová rohová vrtačka, Typ: 71050462



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Rohová akumulátorová vrtačka Fein –

- Výška hlavy převodovky jen 96 mm včetně sklíčidla, rohový rozměr 17 mm.
- Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.
- Kuželové upnutí vřetena vrtačky pro přesnou obvodovou házivost.
- 0-Verze bez akumulátoru a nabíječky.
- kompaktní pro práce na obtížně přístupných místech.
- Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání.

Výhoda:

Pro práce na špatně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 speciálního vrtacího sklíčidla s ozubeným věncem 0,8 – 10 mm.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete pod č. 073836; 073838 a 073845 FE80-BC.

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Označení výrobce: AWB P10 SELECT

Typ akumulátoru: Li-Ion

Napětí akumulátorů: 18 V

Maximální počet otáček: 0 - 1370 min⁻¹

Upínač vrtacího sklíčidla: B10
 Upínací rozsah sklíčidla: 0,8 - 10 mm

Technický popis

Hmotnost	2 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální počet otáček	0 - 1370 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	10 mm
Upínací rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Označení výrobce	AWB P10 SELECT
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	25 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	B10
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073836 FE18
Základní sada akumulátorů Typ 92604325	073832 92604325
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073838 FE18
Základní sada akumulátorů Typ 92604323	073832 92604323
Akumulátorová nabíječka Typ FE30	073845 FE30

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Akumulátorová nabíječka Typ FE50	073845 FE50
Akumulátorová nabíječka Typ FE80	073845 FE80