

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík s plně výsuvnými zásuvkami, 20×16G, Počet zásuvek: 10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914540 10
GTIN	4045197892225
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík s protiskluzovou, odkládací plochou X-ABS, odolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Jednoduchá výměna odkládací plochy za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 10 x 75 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání dílenského vozíku, uzamyká se odděleným cylindrickým zámekem. Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75.

Technický popis

Počet zásuvek	10
Výška	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Hloubka	500 mm
Šířka	800 mm
Hmotnost	86 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75
Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G	915567 G
Krytka zámku pro GridLine Typ VA21	914227 VA21

