

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl s 5 zásuvkami, oboustranně výsuvné, 20×16G, Počet zásuvek: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	914582 5
GTIN	4045197892317
Třída artiklu	9GT

Popis

Provedení:

Stabilní plášť pojízdného pracovního stolu z ocelového plechu obsahuje 2 integrované odkládací přihrádky. Boční stěna je děrovaná pro uchycení příslušenství, □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Vnitřek zásuvky je hladký, přesto je vhodný pro rozdělení zásuvky. Odblokování zásuvek probíhá přes centrální odblokovací rukojeť v úchytku. Zásuvka s centrálním zamykáním pomocí **cyklindrického zámku**. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Pracovní deska **z bambusu** s tloušťkou 25 mm je vhodná pro montáž svěráku.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevná **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel.125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Hloubka	525 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	5
Hmotnost	63,4 kg
Šířka	1000 mm
Výška	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Podle konfigurátoru	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	20×16G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/914582-5>