

**Vysavač na mokro a na sucho ATTIX, Označení výrobce: 44-2LICM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Robustní a výkonné **vysavače pro mokré/suché vysávání** s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. **Stupeň filtrace > 99,9 %**.

- **Plně automatický systém čištění filtru InfiniClean.**
- **Extrémně tichý průmyslový vysavač se 42l nádobou, omyvatelným plochým skládaným filtrem PTFE i pro vysávání jemného prachu.**
- **Měkký start, regulace počtu otáček.**
- **Zásuvka s automatickým zapínáním, antistatická.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu. Včetně omyvatelného plochého skládaného filtru PTFE třídy M, **antistatické sací hadice** Ø 32 mm, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 (3 × 350 mm), zahnuté ruční trubice z ušlechtilé oceli, adaptérové desky pro box na nářadí, hubice na průmyslové podlahy 400 mm, univerzální hubice, sacího štětce, štěrbinové hubice, antistatického adaptéru na nástroje, trolejové rukojeti pro pohodlnou přepravu a skladování.

**Upozornění:**

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

## Technický popis

Příkon	1400 W
Čištění filtru	InfiniClean™ plně automatický
Délka kabelu	7,5 m
Délka	565 mm
Pracovní hluk	60 dB(A)
Označení výrobce	44-2LICM
Způsobilost pro jemný prach	ano
Objem nádoby	42 l
Hmotnost	17,5 kg
Výška	650 mm
Vakuum	250 mbar
Počet turbín	1
Antistatický systém	ano
Délka sací hadice	4 m
Stupeň filtrace	99,9 %
Šířka	385 mm
Automatické zapínání	ano
Třída prašnosti – vysavač	L
Ø hadice	32 mm
Objemový proud vzduchu	75 l/s
Zvláštní znaky	Vysavač na jemný prach
Filtrační systém	Ploché skládaný filtr PTFE
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

## Příslušenství

Tryska pro drážky Označení výrobce 7102	078547 7102
Dílenská sada Označení výrobce ATTIX5	078543 ATTIX5
Sada filtračních sáčků5dílná Vhodné pro typ vysavače 44	078549 44
Gumová zkosená trubková hubice Označení výrobce 7868	078546 7868
Náhradní filtr Vhodné pro typ vysavače 44	078548 44
Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli Označení výrobce 8074	078556 8074
Hadice na vysávání třísek, sada Označení výrobce DN50	078545 DN50
Podlahová tryska, široká 400 mm Označení výrobce 3666	078555 3666