

**Garant****Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru krátké provedení, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614818 10
GTIN	4045197297716
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 klíči č. 614816 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Upozornění:**

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

**Technický popis**

Počet klíčů	10
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	19 mm
Rozměr klíče	9 mm
Rozměr klíče	10 mm

Rozměr klíče	11 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	14 mm
Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Rozměr klíče	18 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

## Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 8 mm	614816 8
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 11 mm	614816 11
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 14 mm	614816 14
Adaptér pro očkové klíče s ráchnou Typ 2	614850 2
Adaptér pro očkové klíče s ráchnou Typ 1	614850 1
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 10	614836 10
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 19 mm	614816 19
	614816 16

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 16 mm

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 17 mm

614816 17

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 18 mm

614816 18

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 10 mm

614816 10

Adaptér pro očkové klíče s ráchnou Typ 3

614850 3

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 9 mm

614816 9

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 13 mm

614816 13