

FRIEDRICH**Ráčna, 1/2 palce s blokováním přepínání, přepínatelná, plně izolovaná****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643810
GTIN	4007555360494
Třída artiklu	66A

Popis**Provedení:**

S plastovou izolací **do 1 000 V** dle **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Upozornění:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze **plně izolované** nástroje (č. 643810 – 643841).

Upínací 4hran: 1/2 palec

Celková délka: 260 mm

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Celková délka	260 mm
Povrch	izolované plastem
Druh produktu	Ráčna

Příslušenství

643841 24

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 24 mm

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 14 mm

643840 14

Prodloužení, 1/2 palce plně izolované Celková délka 250 mm

643820 250

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 10 mm

643841 10

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 12 mm

643840 12

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 19 mm

643840 19

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 16 mm

643841 16

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 12 mm

643841 12

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 17 mm

643840 17

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 17 mm

643841 17

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 22 mm

643840 22

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 16 mm

643840 16

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 13 mm

643840 13

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 27 mm

643840 27

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 18 mm

643841 18

6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 11 mm

643841 11

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 24 mm

643840 24

643840 10

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 10 mm

6hranná vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 22 mm

643841 22

6hranná vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 14 mm

643841 14

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 18 mm

643840 18

6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná Rozměr klíče 11 mm

643840 11

6hranná vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 13 mm

643841 13

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 6-hran 6 mm

643830 6

6hranná vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná Rozměr klíče 19 mm

643841 19

Prodloužení, 1/2 palce plně izolované Celková délka 125 mm

643820 125

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 6-hran 5 mm

643830 5

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 6-hran 8 mm

643830 8