



## Kotníkové boty antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 41



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	092781 41
GTIN	4044348293669
Třída artiklu	09C

### Popis

#### Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejšované podlaze. S **odpružením paty SECURA VARIO®** a tepelnou odolností do cca 220 °C.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Šněrovací háčky.**
- **Zvýšená holeň.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

#### Provedení reklamní text:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejšované podlaze. Odolné vůči žáru do cca 220 °C.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.**
- **Zesílená ochrana špičky.**
- **Šněrovací háčky.**
- **Zvýšená holeň.**
- **Polstrovaný límec.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Upozornění:**

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.

Široké provedení XB pod č. 092782. Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

**Upozornění reklamní text:**

Široké provedení XB pod č. 092782.

## Technický popis

Izolace proti chladu	do -20 °C
Materiál ochranné špičky prstů	Ocel
Velikost bot EU	41
Třída ochrany	S3
Bezpečnost proti proslápnutí	Ocel
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C
Vlastnost	Tlumení Vario®
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky