



Sada digitálních dutinoměřů XT, Rozsah měření: 20-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 4 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428602 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	2
Rozsah měření	20 - 50 mm
Počet měřicích hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	20 / 35 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 35-50 mm	428602 35-50
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 20-25 mm	428602 20-25
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 25-35 mm	428602 25-35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 35-50 mm	428605 35-50
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428745 20-25
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428746 20-25
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428745 25-35
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428746 25-35
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428745 35-50
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428746 35-50