



Sada digitálních dutinoměřů XT, Rozsah měření: 50-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428602 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Počet měřicích hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	65 / 80 mm
Počet stavěcích kroužků	2
Rozsah měření	50 - 100 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
--------------------------------------	--------------

Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 65-80 mm	428602 65-80
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 50-65 mm	428602 50-65
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Digitální dutinoměr XT Rozsah měření 80-100 mm	428602 80-100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 65-80 mm	428605 65-80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 80-100 mm	428605 80-100
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 50-65 mm	428605 50-65
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428745 50-65
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428746 50-65
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428745 65-80
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428746 65-80
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428745 80-100
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428746 80-100