

ROLLER**Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem, Typ: 3/8-114****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 820300 3/8-114 |
| GTIN | 4044942047477 |
| Třída artiklu | 84B |

Popis**Provedení:**

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvláště odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

Použití:

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. **Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.**

Vhodné pro:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 **kónický 1:16.**

Obsah:

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palce

Rameno ráčny: 1 ks

Upozornění:

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:

- **Rameno ráčny č. 820600.**
- **Kufřík z ocelového plechu č. 820620.**
- **Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.**

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.

Technický popis

| | |
|---|-------------------------------|
| Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palec |
| Počet ramen ráčny | 1 |
| Norma | DIN EN 10226 |
| Obal | Kufřík z ocelového plechu |
| Druh produktu | Řezací závitnice |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1 | 820650 R1 |
| Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1.1/4 | 820650 R1.1/4 |
| Přepravní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“ Typ C1.1/4 | 820620 C1.1/4 |
| Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/8 | 820650 R3/8 |
| Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/4 | 820650 R3/4 |
| Rameno ráčny „Central“ Typ C1.1/4 | 820600 C1.1/4 |
| Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1/2 | 820650 R1/2 |