

**HALDER****Palička SIMPLEX s plastovými vložkami, červená, Ø / materiál pláště: 40Amm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 752900 40A    |
| GTIN           | 4030618300458 |
| Třída artiklu  | 73W           |

**Popis****Provedení:**

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.

Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

**Kladiva s měkkým čelem a kladiva:** Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

**Použití:**

Vel. **A** = **Hliníkové pouzdro:** Pro lehké práce např. polohovací údery.

Vel. **G** = **Pouzdro z temperované litiny:** Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

**Upozornění:**

Označení velikosti s **A** = hliníkové pouzdro; **G** = pouzdro z temperované litiny. V hliníkovém pouzdře nesmí být namontovány žádné vložky z měkkého kovu (art. č. 754000).

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hmotnost               | 0,39 kg |
| Délka hlavy s vložkami | 110 mm  |
| Materiál držadla       | Dřevo   |
| Celková délka          | 330 mm  |
| Délka násady           | 280 mm  |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ø úderných ploch vložek | 40 mm                          |
| Materiál pouzdra        | Hliník                         |
| Řada                    | Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem |
| Materiál vložky         | Plast, tvrdá                   |
| Označení výrobce        | SIMPLEX                        |
| Barva                   | červená                        |
| Druh produktu           | Kladivo                        |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem<br>Pro Ø hlavy paličky 40 mm           | 753700 40  |
| Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým<br>čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm      | 753450 40  |
| Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø<br>pouzdra / materiál pouzdra 40G mm | 753310 40G |
| Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro<br>Ø hlavy paličky 40 mm               | 753600 40  |
| Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým<br>čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm       | 753500 40  |
| Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø<br>pouzdra / materiál pouzdra 40A mm | 753310 40A |
| Náhradní násada pro paličku SIMPLEX pro Ø pouzdra 40<br>mm                                    | 753400 40  |
| Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým<br>čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm         | 754000 40  |