

**HALDER****Palička SIMPLEX bez vložek s násadou, Ø / materiál pláště: 50Amm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	753300 50A
GTIN	2050001008435
Třída artiklu	73W

**Popis****Provedení:**

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

**Kladiva s měkkým čelem a kladiva:** Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

**Kladiva s měkkým čelem a kladiva:** Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

**Použití:**

Vel. **A** = **Hliníkové pouzdro:** Pro lehké práce např. polohovací údery.

Vel. **G** = **Pouzdro z temperované litiny:** Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

**Upozornění:**

Označení velikosti s **A** = hliníkové pouzdro; **G** = pouzdro z temperované litiny. V hliníkovém pouzdře nesmí být namontovány žádné vložky z měkkého kovu (art. č. 754000).

**Technický popis**

Celková délka	365 mm
Délka násady	310 mm
Materiál pouzdra	hliník
Délka hlavy s vložkami	135 mm
Ø pouzdra	50 mm

Ø úderných ploch vložek	50 mm
Řada	Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Druh produktu	Pouzdra pro paličky

## Příslušenství

Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753450 50
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 50A mm	753310 50A
Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753700 50
Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753500 50
Náhradní násada pro paličku SIMPLEX pro Ø pouzdra 50 mm	753400 50
Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753600 50
Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	754000 50
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 50G mm	753310 50G