

HALDER**Palička SIMPLEX s vložkami z gumové sestavy, černá, Ø / materiál pláště:
50Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	752800 50G
GTIN	4030618300069
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.

Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. **A** = **Hliníkové pouzdro:** Pro lehké práce např. polohovací údery.

Vel. **G** = **Pouzdro z temperované litiny:** Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Upozornění:

Označení velikosti s **A** = hliníkové pouzdro; **G** = pouzdro z temperované litiny.

Technický popis

Ø úderných ploch vložek	50 mm
Materiál držadla	Dřevo
Hmotnost	1,15 kg
Délka hlavy s vložkami	135 mm
Materiál pouzdra	Ocelová litina

Celková délka	365 mm
Délka násady	310 mm
Řada	Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Materiál vložky	Gumová sestava, středně tvrdá
Označení výrobce	SIMPLEX
Barva	černá
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753450 50
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 50G mm	753310 50G
Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753600 50
Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753500 50
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 50A mm	753310 50A
Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	753700 50
Náhradní násada pro paličku SIMPLEX pro Ø pouzdra 50 mm	753400 50
Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 50 mm	754000 50