

HALDER**Palička SIMPLEX s vložkami z měkkého kovu, stříbrná, Ø / materiál pláště:
60Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	753200 60G
GTIN	4030618300304
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.

Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. **A** = **Hliníkové pouzdro:** Pro lehké práce např. polohovací údery.

Vel. **G** = **Pouzdro z temperované litiny:** Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Upozornění:

Označení velikosti s **A** = hliníkové pouzdro; **G** = pouzdro z temperované litiny.

Technický popis

Hmotnost	1,95 kg
Celková délka	405 mm
Materiál pouzdra	Ocelová litina
Ø úderných ploch vložek	60 mm
Délka hlavy s vložkami	145 mm

Délka násady	340 mm
Materiál držadla	Dřevo
Řada	Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Materiál vložky	Měkký kov, tvrdá
Označení výrobce	SIMPLEX
Barva	stříbrná
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 60G mm	753310 60G
Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 60 mm	753450 60
Náhradní násada pro paličku SIMPLEX pro Ø pouzdra 60 mm	753400 60
Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 60 mm	753600 60
Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 60 mm	753700 60
Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 60 mm	754000 60
Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 60 mm	753500 60