



Sada šroubováků na elektroniku Kraftform-Micro, Počet šroubováků: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667170 12
GTIN	4013288192141
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středící hlavou a rychlootočnou zónou. **Čepel** ze speciální oceli.

Rozsah dodávky:

12dílná v textilním skládacím pouzdru.

Po 1 plochem šroubováku č. 664600 vel. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668800 vel. 00 a 0.

Po 1 šroubováku pro šrouby Torx®, podobné č. 625770 vel. TX5 a TX6.

Po 1 šroubováku pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 627470 vel. 0,9; 1,5; 2.

Upozornění:

25dílná sada ESD „Big Pack“ k dostání v našem e-shopu pod č. 669924 vel. 25.

Technický popis

Počet šroubováků	12
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Označení výrobce	Kraftform Micro 12 Universal 1
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 0	668800 0
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 1,5 mm	664600 1,5
Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx®Kraftform Micro Profil Torx® TX6	625770 TX6
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 2,5 mm	664600 2,5
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 3 mm	664600 3
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 0,9 mm	627470 0,9
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 1,8 mm	664600 1,8
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 1,5 mm	627470 1,5
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 2 mm	664600 2
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 00	668800 00
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 2 mm	627470 2
Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx®Kraftform Micro Profil Torx® TX5	625770 TX5