



## Servisní kufr na nářadí ALL.IN.ONE, pojízdný, se 4 zásuvkami s rozdělením zásuvek



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	693155
GTIN	8024482179049
Třída artiklu	64A

### Popis

#### Provedení:

Robustní kufr na nářadí vyrobený z polypropylenu s pojezdovou jednotkou (4 robustní kolečka a teleskopický výsuv) a 2 bočními držadly. Odnímatelný kryt a přední víko. Centrálně cylindrickým zámkem anebo každé víko samostatně lze uzamknout visacím zámkem. Odkládací přihrádka s odnímatelnou odkládací poličkou, přední přihrádka vybavená 4 zásuvkami s výsuvnými dorazy.

#### Vnitřní vybavení:

- 1 vyjímatelná odkládací polička
- 1 zásuvka 30 mm s rastrovou pěnovou vložkou, č. 693179
- 1 zásuvka 60 mm s nastavitelným rozdělením (23 přihrádek na drobné díly)
- 1 zásuvka 60 mm s rastrovou pěnovou vložkou, č. 693184
- 1 zásuvka 95 mm s 5 boxy na drobné díly v různých velikostech.

#### Zvláštní příslušenství:

Sada koleček se 4 kolečky (otočné o 360°) č. 693160. Tabule na nářadí pro montáž na horní víko č. 693170 / 693175 (lze namontovat pouze 1 tabuli).

#### Upozornění:

Možné individuální osazení s různými zásuvkami. Přesné vložky z tvrzené pěny mohou být vytvořeny pomocí eForm-konfigurátoru. Náhradní zámek včetně 2 klíčů k dodání pod č. 693161 a jednotlivé náhradní zásuvky pod č. 693177 – 693189.

Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Vnější rozměr délka: 581 mm

Vnější rozměr šířka: 381 mm

Vnější rozměr výška: 455 mm

Hmotnost: 13,2 kg

## Technický popis

Vnější rozměr délka	581 mm
Hmotnost	13,2 kg
Vnější rozměr šířka	381 mm
Vnější rozměr výška	455 mm
Materiál	PP
Zatížitelnost kufru	50 kg
Vlastnost kufru	nárazuvzdorný
Vlastnost kufru	schopen letecké přepravy
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

## Příslušenství

Zásuvka 95 mm, s rastrovou pěnovou vložkou	693189
Zámek pro kufřík s nářadím Typ 1	693161 1
Zásuvka 95 mm, prázdná	693187
Zásuvka 60 mm, s rastrovou pěnovou vložkou	693184
Teleskopické vytažení Typ 1	693165 1
Zásuvka 30 mm, prázdná	693177
Zásuvka 60 mm, prázdná	693182
Zásuvka 30 mm, s rastrovou pěnovou vložkou	693179