



Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře ESD, Počet dílů: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	669930 20
GTIN	4013288169662
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s **otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení** pro efektivní šroubování a **silovou zónou**. S **rychlovýměnným sklíčidlem** pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932 až 669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Obsah:

Držák šroubováků: 1 ks č. 669931

Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2; 3

Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 00; 0; 1

Šestihranné čepele č. 669934: po 1 ks vel. 1,5; 2

Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Čepele pro Torx Plus® č. 669936: po 1 ks vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Čepele pro Torx Plus® IPR s otvorem: 1 ks vel. 1IPR

Technický popis

Počet dílů	20
------------	----

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	kulová hlava
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Microstix®
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ano
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 1IP	669936 1IP
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
6hranná čepel Halfmoon, 4 mm 6hran 1,5 mm	669934 1,5
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX5	669935 TX5
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX6	669935 TX6
Plochá čepel Halfmoon, 4 mm Šířka břitu b 1,5 mm	669932 1,5
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX1	669935 TX1
	669931

Držák na šroubováky s rychlovýměnným sklíčidlem pro 4 mm bity Halfmoon / HIOSESD

Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX4

669935 TX4

Plochá čepel Halfmoon, 4 mm Šířka břitu b 3 mm

669932 3

Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 00

669933 00

Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX3

669935 TX3

Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX2

669935 TX2

6hranná čepel Halfmoon, 4 mm 6hran 2 mm

669934 2

Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 1

669933 1

Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 0

669933 0

Plochá čepel Halfmoon, 4 mm Šířka břitu b 2 mm

669932 2