



## Sortiment bitů PrecisionBits 11-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675635
GTIN	7610733211715
Třída artiklu	63E

### Popis

**Obsah:**

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné

**Obsah:**

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675281 po 1 ks vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675285 po 1 ks vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675295 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Č. 675300 po 1 ks vel. 4; 5,5

Spojovací stopka: 1 ks

### Technický popis

Bitová šestihhranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	PrecisionBits
Počet dílů	11
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675285 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15
Bit Precision pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675285 1/25
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 4 mm	675300 4
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675281 1/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675295 TX25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675295 TX10
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675281 2/25
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675300 5,5