



Sada bitů s ovládacím nástrojem 31dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676150
GTIN	4013288144652
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks. 2/25; 1 ks. 3/25
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 1 ks 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: 1 ks 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0x5,5
 Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu
 Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
 Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645

Technický popis

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Označení výrobce	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Počet dílů	31
Ovládací nástroj	Ráčna na bity 1/4 palce
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675240 8
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrdá Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675380 1/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4	676645 1/4
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrďá Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675380 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrďá Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675380 3/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5