

HALDER**Palička SIMPLEX bez vložek s násadou, Ø / materiál pláště: 40Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	753300 40G
GTIN	2050001008428
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. **A** = **Hliníkové pouzdro:** Pro lehké práce např. polohovací údery.

Vel. **G** = **Pouzdro z temperované litiny:** Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Upozornění:

Označení velikosti s **A** = hliníkové pouzdro; **G** = pouzdro z temperované litiny.

Technický popis

Délka násady	280 mm
Ø pouzdra	40 mm
Ø úderných ploch vložek	40 mm
Celková délka	330 mm
Délka hlavy s vložkami	110 mm
Materiál pouzdra	Ocelová litina

Řada	Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Druh produktu	Pouzdra pro paličky

Příslušenství

Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm	753700 40
Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm	754000 40
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 40G mm	753310 40G
Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady pro Ø pouzdra / materiál pouzdra 40A mm	753310 40A
Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm	753600 40
Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm	753450 40
Náhradní násada pro paličku SIMPLEX pro Ø pouzdra 40 mm	753400 40
Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem Pro Ø hlavy paličky 40 mm	753500 40