

**Bit kuželového záhlubníku, 1břítý, Vnější Ø: 12,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	676311 12,4
GTIN	4013288119063
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

CBN broušený jednobřítý záhlubník pro odstraňování otřepů bez zadržávání a zahlubování.

**Výhoda:**

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

**Použití:**

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000 – 675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400 – 676770).

**Technický popis**

Pro šrouby se zápusťnou hlavou	M6
Celková délka	36 mm
Délka stopky	21 mm
Pro otvory od	1,5 mm
Počet břitů Z	1
Vnější Ø	12,4 mm
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Označení výrobce	845

Řezný materiál	HSS
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Příslušenství

Držák šroubováků Kraftform pro bity 1/4 palců C 6,3, krátkýs magnetem Upínací 6hran 6,3 mm	676405 6,3
Stopka s pojistným kroužkem Stopka 6hran 6,3	675000 6,3
Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem, ESD Upínací 6hran 6,3 mm	676415 6,3
Držák šroubováku Kraftform, upínání pro bity 1/4 palce C 6,3s pojistným kroužkem Upínací 6hran 6,3 mm	676420 6,3
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3S	675020 6,3S
Stopka s magnetem / rychlo-spojkuBiTorsion Stopka 6-hran 6,3	675030 6,3
Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6hran 6,3/150	675015 6,3/150
Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm	676410 6,3
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Jednoruční ráčna se zásobníkem s 1/4palcovými bity v textilním pouzdru na opasek	676770
Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6hran 6,3	675015 6,3
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3R	675020 6,3R
Držák šroubováku Kraftform, upínání pro bity 1/4 palce C 6,3s magnetem Upínací 6hran 6,3 mm	676440 6,3
Držák šroubováků Kraftform pro bity 1/4 palces rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm	676656 6,3
Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6-hran 7-RUND	675010 7-RUND

Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3	675020 6,3
Stopka s rychlospojkou a aretací Stopka 6hran 6,3	675025 6,3
Držák šroubováku s 1/4palcovými bityteleskopická stopka a magnet	676555
Stopka s magnetem / rychlospojkou Stopka 6hran 6,3	675050 6,3
Rukojeť Kraftform, upínání bitů 1/4 palce s teleskopickou čepelí	676400