

**Bit kuželového záhlubníku, 3břítý, Vnější Ø: 10,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000 – 675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400 – 676770).

Technický popis

Celková délka	34 mm
Pro šrouby se zápusťnou hlavou	M5
Pro otvory od	2,5 mm
Délka stopky	20 mm
Počet břitů Z	3
Vnější Ø	10,4 mm
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Označení výrobce	846 HSS
Řezný materiál	HSS

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Norma	DIN 335 C
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Příslušenství

Stopka s magnetem / rychlo-spojkuBiTorsion Stopka 6- hran 6,3	675030 6,3
Držák šroubováků Kraftform pro bity 1/4 palces rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm	676656 6,3
Jednoruční ráčna se zásobníkem s 1/4palcovými bity v textilním pouzdru na opasek	676770
Stopka s magnetem / rychlospojkou Stopka 6hran 6,3	675050 6,3
Stopka s pojistným kroužkem Stopka 6hran 6,3	675000 6,3
Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6hran 6,3	675015 6,3
Držák šroubováku s 1/4palcovými bityteleskopická stopka a magnet	676555
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3R	675020 6,3R
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3	675020 6,3
Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6-hran 7-RUND	675010 7-RUND
Rukojeť Kraftform, upínání bitů 1/4 palce s teleskopickou čepelí	676400
Držák šroubováků Kraftform pro bity 1/4 palců C 6,3, krátkýs magnetem Upínací 6hran 6,3 mm	676405 6,3
Stopka s rychlospojkou a aretací Stopka 6hran 6,3	675025 6,3
Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem, ESD Upínací 6hran 6,3 mm	676415 6,3
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
	675015 6,3/150

Stopka s magnetem / pojistným kroužkem Stopka 6hran
6,3/150

Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3S

675020 6,3S

Držák šroubováku Kraftform, upínání pro bity 1/4 palce C
6,3s pojistným kroužkem Upínací 6hran 6,3 mm

676420 6,3

Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E
6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm

676410 6,3

Držák šroubováku Kraftform, upínání pro bity 1/4 palce C
6,3s magnetem Upínací 6hran 6,3 mm

676440 6,3