



Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 2-60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Třída artiklu	86C

Popis

Provedení:

2složkový držák (až vel. 3 – 20) s pistolovou rukojetí s vyměnitelnými, přesně broušenými vysekávacími noži. K výrobě těsnicích kroužků v jednom pracovním kroku lze do držáku upnout 2 vysekávací nože různého Ø.

Použití:

K děrování nebo výrobě podložek/kroužků v jednom pracovním kroku. Pro pryž, kůži, plst', plast, korek, látky nebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacím noži Ø č. 832110: 34 ks vel. 2#60

Možnosti kombinace vysekávacích nožů vnitřní: vnější (mm): 2–10 uvnitř s 12–60 vně 12–20 uvnitř s 22–60 vně 22–30 uvnitř s 32–60 vně 32–40 uvnitř s 42–60 vně 42–50 uvnitř s 52–60 vně
Box délka×šířka×výška (mm): <TW V=".93h">ocelový plech cca 380×315×55</TW>

Středící hrot č. 832140: 1 ks

Po 1 vykružovači Ø: 55–420 mm

Upozornění:

- Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.
- Následující kombinace nejsou možné: 20 (vnitřní) s 22 (vnější); 30 (vnitřní) s 32 (vnější); 40 (vnitřní) s 42 (vnější); 50 (vnitřní) s 52 (vnější).

Technický popis

Rozsah výseku	2 - 60 mm
Druh produktu	Vysekávač

Příslušenství

Odpružený středící hrot	832140
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 6 mm	832110 6
Nůž vykružovače	832130
Držák Pro rozsah výseku 2-60 mm	832125 2-60
Uchytení pro vysekávací nůž Rozsah výseku 2-60 mm	832150 2-60
Držák Pro rozsah výseku 2-60 mm	832120 2-60
Uchytení pro vysekávací nůž Rozsah výseku 2-60 mm	832155 2-60
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 8 mm	832110 8
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 4 mm	832110 4
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 3 mm	832110 3
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 38 mm	832110 38
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 48 mm	832110 48
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 28 mm	832110 28
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 46 mm	832110 46
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 18 mm	832110 18
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 52 mm	832110 52
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 10 mm	832110 10
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 54 mm	832110 54
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 24 mm	832110 24
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 16 mm	832110 16
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 34 mm	832110 34
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 22 mm	832110 22
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 5 mm	832110 5
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 58 mm	832110 58

Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 32 mm	832110 32
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 30 mm	832110 30
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 60 mm	832110 60
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 26 mm	832110 26
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 20 mm	832110 20
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 50 mm	832110 50
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 44 mm	832110 44
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 7 mm	832110 7
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 2 mm	832110 2
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 12 mm	832110 12
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 36 mm	832110 36
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 9 mm	832110 9
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 14 mm	832110 14
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 40 mm	832110 40
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 56 mm	832110 56
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 42 mm	832110 42