



## Sortiment bitů PrecisionBits 10-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675620
GTIN	7610733216185
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Obsah:

Bitové čepele E 6,3 (1/4 palce) tříděné.

#### Obsah:

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: Č. 674205 po 1 ks vel. 1; 2

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Č. 674225 po 1 ks vel. 1; 2

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Č. 674248 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20

Bity, délka 50 mm, E 6,3, ploché: Č. 674257 po 1 ks vel. 4; 5,5; 6,25

### Technický popis

Bitová šestihránná stopka	E 6,3
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	PrecisionBits
Počet dílů	10
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

PrecisionBit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 5,5 mm

674257 5,5

PrecisionBit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2 mm

674205 2

PrecisionBit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2 mm

674225 2

PrecisionBit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 4 mm

674257 4

PrecisionBit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 6,25 mm

674257 6,25

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

PrecisionBit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1 mm

674225 1

PrecisionBit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1 mm

674205 1