



Sada bitů s ovládacím nástrojem 32-dílná, Typ: S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676100 S
GTIN	4013288038661
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použití:

Speciální profily pro bezpečnostní šroubové spoje.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran s kolíkem: Po 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní čtyřhran: Po 1 ks vel. 0; 1; 2; 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Č. 675370 po 1 ks vel. 1; 2; 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ®: Č. 675360 po 1 ks vel. 6; 8; 10; 1/4

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro upínač: Č. 675395 po 1 ks vel. 4; 6; 8; 10

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný šroubovák s otvorem
Unášecí profil	Vložka upínače
Unášecí profil	Sada momentových šroubováků
Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Označení výrobce	KK 71 Security
Počet dílů	32
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 Profil TORQ-SET® 10	675360 10
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 Profil TORQ-SET® 1/4	675360 1/4
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 Profil TORQ-SET® 8	675360 8
Upínač, bit 1/4 palce C 6,3 Typ 8	675395 8
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 3	675370 3
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 2	675370 2
Upínač, bit 1/4 palce C 6,3 Typ 4	675395 4
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX40	675350 TX40

Upínač, bit 1/4 palce C 6,3 Typ 6	675395 6
Upínač, bit 1/4 palce C 6,3 Typ 10	675395 10
Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 Profil TORQ-SET® 6	675360 6
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 1	675370 1
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX15	675350 TX15
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K