



Sada bitů s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavici 26-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676130
GTIN	4013288155313
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1; 2; 3

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1; 2

Bity, délka 50 mm, E 6,3 pro vnitřní šestihran: Po 1 ks č. 674240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby Torx®: Po 1 ks č. 674245 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks č. 674260 vel. 5,5

Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: Po 1 ks. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu

Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ 1/4 palce: 1 ks č. 632390 s výklopnou hlavou ráčny

Prodloužení 1/4 palce: 1 ks 150 mm s rychloběžným pouzdrům

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Zyklop
Počet dílů	26
Ovládací nástroj	Ráčna s jemným ozubením Zyklop Speed 1/4 palce
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674245 TX30
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674245 TX10
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674245 TX20
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 1/4 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem	632390
Bit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 5,5 mm	674260 5,5
Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran 4 mm	674240 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3 mm	674200 3
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1 mm	674220 1
Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran 3 mm	674240 3
Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran 5 mm	674240 5
Bit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran 6 mm	674240 6
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2 mm	674200 2
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674245 TX25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2 mm	674220 2
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674245 TX15

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové
drážky / celková délka 1 mm

674200 1