



## Sada bitů spirálových vrtáků ve skládacím pouzdře, 19-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676304
GTIN	4013288101570
Třída artiklu	63H

### Popis

**Provedení:**

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rychlá, nekomplikovaná výměna bitových vrtáků, záhlubníků nebo šroubováků.

**Použití:**

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Univerzální využití pro kovy, dřevo a plast. Speciální velikosti nýtových otvorů 3,1 a 5,1 mm.

**Obsah:**

Bity spirálových vrtáků: Č. 676302 po 1 ks vel. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Bity pro šrouby Phillips: Č. 675200 2 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25

Bity pro vnitřní TORX®: Č. 675340 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

### Technický popis

Počet dílů	19
Počet vrtáků	6
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®

Řezný materiál	HSS
Vrcholový úhel	118 stupeň
Druh produktu	Bit spirálového vrtáku

## Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 4 mm	676302 4
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 4,2 mm	676302 4,2
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 5 mm	676302 5
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 6 mm	676302 6
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 8 mm	676302 8
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit spirálového vrtáku HSS Ø vrtáku 3 mm	676302 3