



## Sada bitů s ovládacím nástrojem 17-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676222
GTIN	4013288099624
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

#### Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní šestihran: Po 1 ks č. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks podobné č. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks č. 674260 vel. 5,5/89

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

### Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Počet dílů	17
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX10/89 mm	674250 TX10/89
Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3 mm	676410 6,3
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm	674220 1/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 5/89 mm	674247 5/89
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm	674200 1/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674220 2/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 3/89 mm	674247 3/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 4/89 mm	674247 4/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 6/89 mm	674247 6/89

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm

674200 2/89

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm

674220 3/89

Bit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm

674200 3/89