

Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 2500 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991216 2500
GTIN	4058255039272
Třída artiklu	960

Popis**Provedení:**

Základní regál se skládá ze 2 profilových ráků se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového ráku se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ LNS 110×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost ráků 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 2580 kg

Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole): 12040 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

Hloubka	1100 mm
Zákaznická montáž	ano
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Počet regálových stojanů	1
Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole)	12040 kg
Profil rámu	S610-M18
Přístup k regálu	oboustranný
Výška	2500 mm
Typ nosníku	LNS 100×50×1,5
Montáž pomocí zasouvání	ano
Zatížení police	2580 kg
Počet míst pro palety na pole	9
Počet úložných úrovní	3
Montážní rozměr přídatný regál šířka	2786 mm
Šířka police	2700 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	2580 kg
Uložení palet s nosností	860 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm

Druh produktu

Paletový regál