

Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 3500 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991216 3500
GTIN	4058255039296
Třída artiklu	960

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Základní regál se skládá ze 2 profilových rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ LNS 110×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámu 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 2580 kg

Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole): 9495 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

Výška	3500 mm
Přístup k regálu	oboustranný
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Montáž pomocí zasouvání	ano
Počet míst pro palety na pole	9
Hloubka	1100 mm
Zatížení police	2580 kg
Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole)	9495 kg
Počet regálových stojanů	1
Šířka police	2700 mm
Montážní rozměr přídatný regál šířka	2786 mm
Zákaznická montáž	ano
Typ nosníku	LNS 100×50×1,5
Profil rámu	S610-M18
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	2580 kg
Uložení palet s nosností	860 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

Příslušenství

Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů	991470
Pojistný kolík pro bočnici	991331
Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná	991480