

**Základní regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 3000 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991221 3000
GTIN	4058255039340
Třída artiklu	960

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

**Základní regál** se skládá ze 2 profilových ráků se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového ráku se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

**Nosníky** typ EGN 120×50×1,5.

Montážní rozměry základního regálu: 2872 mm.

**Popis:****Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

**Lakování:**

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost ráků 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr základní regál šířka: 2872 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 3250 kg

Zatížení pole ( 3 pole se 2 páry nosníků na pole): 10415 kg

Profil rámu: S610-M18

## Technický popis

Hloubka	1100 mm
Typ nosníku	EGN 120×50×1,5
Montážní rozměr základní regál šířka	2872 mm
Šířka police	2700 mm
Profil rámu	S610-M18
Zákaznická montáž	ano
Počet regálových stojanů	2
Přístup k regálu	oboustranný
Výška	3000 mm
Montáž pomocí zasouvání	ano
Počet míst pro palety na pole	9
Nástavba regálu	Základní regál
Zatížení pole ( 3 pole se 2 páry nosníků na pole)	10415 kg
Zatížení police	3250 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	3250 kg
Uložení palet s nosností	1083 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

---

## Příslušenství

Pojistný kolík pro bočnici	991331
Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů	991470
Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná	991480