

Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 4500 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991226 4500
GTIN	4058255039432
Třída artiklu	960

Popis**Provedení:**

Základní regál se skládá ze 2 profilových ráků se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového ráku se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ EGN 120×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost ráků 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 3250 kg

Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole): 9180 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

Počet úložných úrovní	4
Zatížení police	3250 kg
Hloubka	1100 mm
Typ nosníku	EGN 120×50×1,5
Zákaznická montáž	ano
Šířka police	2700 mm
Montážní rozměr přídatný regál šířka	2786 mm
Montáž pomocí zasouvání	ano
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Počet míst pro palety na pole	12
Výška	4500 mm
Přístup k regálu	oboustranný
Profil rámu	S610-M18
Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole)	9180 kg
Počet regálových stojanů	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	3250 kg
Uložení palet s nosností	1083 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm

Druh produktu

Paletový regál