



## Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 3-30mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Třída artiklu	86C

### Popis

#### Provedení:

2složkový držák (až vel. 3 – 20) s pistolovou rukojetí s vyměnitelnými, přesně broušenými vysekávacími noži. K výrobě těsnicích kroužků v jednom pracovním kroku lze do držáku upnout 2 vysekávací nože různého Ø.

#### Použití:

K děrování nebo výrobě podložek/kroužků v jednom pracovním kroku. Pro pryž, kůži, plst, plast, korek, látky nebo podobné materiály.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacím noži Ø č. 832110: 15 ks vel 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Možnosti kombinace vysekávacích nožů vnitřní: vnější (mm): 3–10 uvnitř s 12–30 vně 12–20 uvnitř s 22–30 vně

Box délka×šířka×výška (mm): plast 275×205×50

Středicí hrot č. 832140: 1 ks

Po 1 vykružovači Ø: 55–330 mm

#### Upozornění:

- **Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.**
- **Následující kombinace nejsou možné: 20 (vnitřní) s 22 (vnější); 30 (vnitřní) s 32 (vnější); 40 (vnitřní) s 42 (vnější); 50 (vnitřní) s 52 (vnější).**

### Technický popis

Rozsah výseku	3 - 30 mm
Druh produktu	Vysekávač

## Příslušenství

Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 8 mm	832110 8
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 3 mm	832110 3
Držák Pro rozsah výseku 3-30 mm	832125 3-30
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 4 mm	832110 4
Nůž vykružovače	832130
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 6 mm	832110 6
Držák Pro rozsah výseku 3-30 mm	832120 3-30
Odpružený středící hrot	832140
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 16 mm	832110 16
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 18 mm	832110 18
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 20 mm	832110 20
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 10 mm	832110 10
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 30 mm	832110 30
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 26 mm	832110 26
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 22 mm	832110 22
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 12 mm	832110 12
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 14 mm	832110 14
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 24 mm	832110 24
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 28 mm	832110 28