



## Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře ESD, Počet dílů: 21



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	669930 21
GTIN	4013288194855
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s **otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení** pro efektivní šroubování a **silovou zónou**. S **rychlovýměnným sklíčidlem** pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932 až 669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

#### Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech. Speciálně vhodný pro japonské profily šroubů.

#### Obsah:

Držák šroubováků: 1 ks

Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2,5

Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 000; 00; 0

Šestihránné čepele č. 669934

Čepel nástrčného klíče: 1 ks vel. 2,5

Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Čepele pro Torx Plus® č. 669936: po 1 ks vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Čepele pro Torx Plus® IPR s otvorem: 1 ks vel. 1IPR

Čepele Microstix: po 1 ks vel. m; 00; F; 0

## Technický popis

Počet šroubováků	20
Počet dílů	21
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Unášecí profil	kulová hlava
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Microstix®
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 0	669933 0
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 1	669933 1
Držák na šroubováky s rychlovýměnným sklíčidlem pro 4 mm bity Halfmoon / HIOSESD	669931
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 1IP	669936 1IP
6hranná čepel Halfmoon, 4 mm 6hran 1,5 mm	669934 1,5

6hranná čepel Halfmoon, 4 mm 6hran 2 mm	669934 2
Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm Velikost křížové drážky 00	669933 00
Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX3	669935 TX3
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX2	669935 TX2
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX5	669935 TX5
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX1	669935 TX1
Čepel pro šrouby Torx®, 4 mm, stopka Halfmoon Profil Torx® TX4	669935 TX4
Plochá čepel Halfmoon, 4 mm Šířka břitu b 1,5 mm	669932 1,5