

Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 4000 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	991206 4000
GTIN	4058255039180
Třída artiklu	960

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Základní regál se skládá ze 2 profilových rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ LNS 100×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:

Montážní rozměry:

Celková délka regálu:

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámu 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Počet úložných úrovní: 4

Zatížení police: 1840 kg

Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole): 10250 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

Profil rámu	S610-M18
Výška	4000 mm
Počet míst pro palety na pole	12
Montážní rozměr přídatný regál šířka	2786 mm
Typ nosníku	LNS 100×50×1,5
Počet regálových stojanů	1
Zatížení police	1840 kg
Hloubka	1100 mm
Počet úložných úrovní	4
Zákaznická montáž	ano
Montáž pomocí zasouvání	ano
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Šířka police	2700 mm
Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole)	10250 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	1840 kg
Uložení palet s nosností	613 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm

Druh produktu

Paletový regál

Příslušenství

Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná

991480

Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů

991470

Pár nosníků LNS 100×50 Délka nosníku 2700 mm

991337 2700

Pojistný kolík pro bočnici

991331